


ネオレタナード(X-2対応)



■	ニュープリン(接合部)		
〈工程〉	〈材料名〉	〈使用量〉	
被着体	■ ニュープリン(接着)	—	
①	テックタポット	0.5 kg/m ²	

※ ネオ・ルーフイングEでも可

□	ニュープリン(接着)		
〈工程〉	〈材料名〉	〈使用量〉	
被着体	下地	—	
①	ネオ・プライマ-	0.2 kg/m ²	
②	ネオ・ポットR	0.4 kg/m ²	